

# manómetro para panel PAGN-P-40-1.6M-G14

Número de artículo: 8037007

FESTO



## Hoja de datos

| Característica  | Valor                             |
|---|-----------------------------------|
| Margen de indicación                                      | 0 ... 1,6 MPa                     |
| Corresponde a la norma                                    | EN 837-1                          |
| Magnitud nominal manómetro                                | 40                                |
| Construcción  | manómetro de muelle tubular       |
| Tipo de fijación  | Montaje en panel frontal          |
| Fluido  | Gases inertes<br>Líquidos neutros |
| Presión de funcionamiento Mpa                             | 0 ... 1,6 MPa                     |
| Presión de funcionamiento                                 | 0 ... 16 bar<br>0 ... 232 psi     |
| Factor de esfuerzo alternante                             | 0,66                              |
| Clase de precisión de medición                            | 2,5                               |
| Tipo de protección  | IP43                              |
| Temperatura de almacenamiento                             | -40 ... 70 °C                     |
| Temperatura del medio                                     | -20 ... 60 °C                     |
| Temperatura ambiente                                      | -20 ... 60 °C                     |
| Conformidad PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Indicación sobre el material                              | Conforme con RoHS                 |
| Posición de la conexión                                   | Dorso céntrico                    |
| Conexión neumática  | G1/4                              |
| Materiales en contacto con el fluido                      | latón                             |
| Material de los pivotes roscados                          | latón                             |
| Material de la carcasa                                    | ABS                               |
| Material de la mirilla                                    | SAN                               |
| Material del anillo de fijación                           | Acero                             |
| Material de los tornillos                                 | Acero                             |
| Color del cuerpo  | Negro                             |
| Peso del producto   | 80 g                              |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | sin acetileno<br>sin oxígeno      |