

# Pinzas paralelas HGPT-35-A-G1

Número pieza: 535868

FESTO

Robusto, con seguro para la sujeción que abre ...-G1.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	35
Carrera por dedo	8 mm
Precisión máxima de sustitución	$\leq 0,2$ mm
Holgura angular máxima ax, ay de las mordazas	$\leq 0,1$ deg
Holgura máxima Sz de las mordazas	$\leq 0,02$ mm
Simetría de rotación	$\leq 0,2$ mm
Precisión de repetición de las pinzas	$\leq 0,05$ mm
Cantidad de dedos de la pinza	2
Posición de montaje	indistinto
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Función de la pinza	Paralelo
Aseguramiento de la fuerza de la pinza	al abrir, G1
Construcción	Plano indicado Movimiento guiado
Detección de la posición	Para detectores de posición
Presión de funcionamiento	5 ... 8 bar
Presión de funcionamiento, aire de sellado	0 ... 0,5 bar
Frecuencia de trabajo máxima de la pinza	$\leq 3$ Hz
Tiempo de abertura mínimo con 6 bar	39 ms
Tiempo mínimo de cierre con 6 bar	92 ms
Fluido	Aire seco, lubricado o sin lubricado
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	3,411 kgcm <sup>2</sup>
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza	900 N
Momento estático Mx máximo en la mordaza	50 Nm
Momento estático My máximo en la mordaza	40 Nm
Momento estático Mz máximo en la mordaza	30 Nm
Intervalos de lubricación para componentes guiados	5 Mio SP
Peso del producto	645 g
Tipo de fijación	a elegir: Con agujero pasante y pasador Con rosca interior y pasador
Conexión neumática, aire de sellado	M5
Conexión neumática	M5
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de la tapa	Acero inoxidable de aleación fina
Información sobre el material del cuerpo	Aluminio Recubierto de COMPCOTE
Información sobre el material de las mordazas	Acero Endurecido