


arrastrador DARD-L8-32-S

Número de artículo: 8081467

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Desviación radial +/-	2,5 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Carga máxima de corta duración permitida en el sentido de la fuerza +/-	3.000 N
Carga máxima de larga duración permitida en el sentido de la fuerza +/-	1.500 N
Peso del producto	294 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS Sin cobre
Material del adaptador	Aluminio, anodizado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado