

conector tipo clavija NPQR-T-Q8-E

Número de artículo: 8085718

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	7 mm
Profundidad de inserción del tubo flexible	13 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	forma en T
Tamaño del depósito	1
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Indicación sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,7 MPa a 0 - 80 °C
Certificado entidad que lo expide	NSF C0556009
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::] Agua (líquida, sin hielo)
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Clase de sala limpia	Clase ISO 4
Apto para el contacto con alimentos	Véase declaración de conformidad NSF/ANSI 169
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso del producto	26,1 g
Conexión neumática 1	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Acero inoxidable de aleación fina
Material del anillo sujetador	Acero inoxidable de aleación fina
Material del anillo extractor	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la junta del tubo flexible	FPM
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina
Material del anillo de apoyo	PPSU