

accionamiento eléctrico

EPCC-BS-25-25-2P-A

Número de artículo: 5428805

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Carrera	25 mm
Reserva de carrera	0 mm
Rosca del vástago	M6
Movimiento reversible	100 µm
Diámetro del husillo	6 mm
Paso del husillo	2 mm/U
Ángulo de giro máx. del vástago +/-	1 deg
Posición de montaje	indistinto
Extremo del vástago	Rosca exterior
Tipo de motor	motor paso a paso Servomotor
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Construcción	Cilindro eléctrico Con husillo de rodamiento de bolas
Tipo de husillo	Husillo de rodamiento de bolas
Antigiro/Guía	Guiado deslizante
Aceleración máxima	5 m/s ²
Velocidad máxima	0,133 m/s
Precisión de repetición	±0,02 mm
Factor de utilización	100 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Clase de sala limpia	Clase ISO 9
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 % sin condensación
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Energía del impacto en las posiciones finales	0,0012 J
Momento Mx máximo	0 Nm
Momento máximo My	0,6 Nm
Momento máximo Mz	0,6 Nm
Fuerza radial máxima en el eje de accionamiento	30 N
Máx. fuerza de avance Fx	75 N
Valor de referencia carga útil, horizontal	12 kg
Valor de referencia carga útil, vertical	6 kg
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0,0056 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	0,001 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JO	0,0009 kgcm ²
Masa móvil con carrera de 0 mm	53 g
Masa adicional por 10 mm de carrera	2,6 g
Peso básico con carrera de 0 mm	132 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	13 g
Tipo de fijación	con accesorios

Característica	Valor
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio Anodizado deslizante
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la tuerca del husillo	Acero
Material del husillo	acero para rodamientos