


conector eléctrico tipo zócalo NEFV-V13-XX4G3-T1G3

Número de artículo: 8109877

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones A x L x H	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Tipo de fijación	Con taladro pasante para tornillo M3
Salida del cable	recto
Peso del producto	6,8 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	ZIF
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	5
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	3
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Enchufado
Conexión eléctrica 2, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	ZIF
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	5
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	3
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación	Enchufado
Conexión eléctrica 3, función	Lado de control
Conexión eléctrica 3, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 3, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 3, técnica de conexión	Codificación específica de Festo
Conexión eléctrica 3, cantidad de contactos/hilos	3
Conexión eléctrica 3, contactos/hilos ocupados	3
Conexión eléctrica 3, tipo de fijación	Enchufado
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 310 V
Conexión de conducto de protección	no existente
Blindaje	no
Tipo de protección	IP40
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 80 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	2
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de los contactos crimp	Bronce níquelado y dorado