


electroválvula VZWM-L-M22C-G14-F4

Número de artículo: 546146

★ Gama básica

Servopilotada, con membrana, conexión G1/4".

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Válvula de diafragma Con servopilotaje
Tipo de accionamiento	eléctrico
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	preferentemente en vertical
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión de las válvulas de proceso	G1/4
Conexión eléctrica	Bobina magnética tipo MD-... , la bobina puede encargarse como accesorio
Díámetro nominal	13,5 mm
Función de las válvulas	2/2 cerrada monoestable
Sentido del flujo	no reversible
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes agua Líquidos neutros
Presión de funcionamiento válvulas de proceso medios fluidos	0,5 ... 6 bar
Presión de funcionamiento válvulas de proceso medios gaseosos	0,5 ... 10 bar
Diferencia de presión	0,5 bar
Tipo de control	prepilotoado
Viscosidad máxima	22 mm ² /s
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio, medios líquidos	5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Caudal Kv	1,6 m ³ /h
Caudal nominal normal	1.400 l/min
Tiempo de conmutación a la conexión	8 ms
Tiempo de conexión medios líquidos	100 ms
Tiempo de conmutación a la desconexión	10 ms
Tiempo de desconexión medios líquidos	200 ms
Valor B	0,3
Valor C	6 l/sbar
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Material de la carcasa	latón
Número del material cuerpo	2.0402
Material de las juntas	NBR
Material de los tubos de guía para el inducido	Acero de aleación fina
Peso del producto	500 g
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Máx. par de apriete tornillo tapa	20 Nm
Par de apriete máx. de rosca de conexión	35 Nm
Máx par de apriete fijación bobina	0,5 Nm