



# unidad de mantenimiento combinada MSB4N-1/4:C3J2D7A1F3-WP

Número de artículo: 550485

FESTO

Compuesto de válvula de cierre, unidad de filtro y regulador, válvula de cierre eléctrica, válvula de arranque progresivo neumática, módulo de derivación con presostato sin indicador, placa para montaje en la pared. Presión máx. de salida 9 bar, filtro de 40 µm, con manómetro, botón regulador con cerradura, vaso y funda de material sintético, purga completamente automática del condensado, sentido de paso de izquierda a derecha.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento con accesorios, con llave
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Purga del condensado	completamente automático
Construcción	Módulo de derivación Válvula de arranque progresivo Filtro regulador con manómetro Lubricador estándar de niebla de aceite
Función del regulador	Presión inicial con compensación de la presión primaria con escape secundario con flujo inverso
Funda de protección	funda de protección de material sintético
Indicación de la presión	con manómetro
Presión de funcionamiento	4,5 ... 10 bar
Margen de regulación de la presión	4 ... 9 bar
Caudal nominal normal	750 l/min
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 1,8 W
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura del medio	-10 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso del producto	2.200 g
Tipo de fijación	con accesorios
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Conexión neumática 3	G1/4 1/4 NPT
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	PC