


# Caja de finales de carrera SRBI-C2-N-1-P-M12

Número de artículo: 8140399

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Angular
Basado en la norma	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Homologación	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Caracteres KC	KC-EMV
Certificado entidad que lo expide	UL E232949
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Principio de medición	inductivo
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Salida	PNP
Función del elemento de conmutación	contacto de trabajo
Frecuencia máx. de conmutación	1.000 Hz
Corriente máxima de salida DC	200 mA
Caída de tensión	≤ 2,5 V
Corriente residual	0 ... 0,5 mA
Anticortocircuitaje	ciclos
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Intensidad en reposo	≤ 22,5 mA
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Entrada de conexión eléctrica	M12x1 Conector 4 contactos
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	48 g
Material de la carcasa	PBT
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina
Indicación de unidad dispuesta para el funcionamiento	LED verde
Indicación del estado	LED amarillo
Indicación de estado	LED amarillo = Estado de conmutación de la válvula LED verde = indicación de la tensión de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 85 °C
Tipo de protección	IP67
Resistencia a los golpes	Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Resistencia a los impactos	Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de ensuciamiento	3