

# tubo flexible de material sintético PEN-16X2,5-GN

Número de artículo: 551473

FESTO

Con calibración exterior, para racores QS, de polietileno (inadmisibles en la industria alimentaria).



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	16 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	122 mm
Diámetro interior	10,8 mm
Radio máximo de curvatura	57,5 mm
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Condiciones de las pruebas de control de los tubos flexibles	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Homologación	TÜV
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Peso del producto según la longitud	0,1029 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 16 mm
Color	Verde
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	PE