

servomotor EMMT-AS-150-M-HS-R2MYB

Número de artículo: 8148275

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-15 ... 40 °C
Temperatura ambiente, a tener en cuenta:	Hasta 80 °C con reducción de -1,5 %/°C
Altura máxima de montaje	4.000 m
Nota relativa a la altura máxima de montaje	A partir de 1000 m solo con reducción de -1,0 % por 100 m
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Corresponde a la norma	IEC 60034
Clase térmica según la norma EN 60034-1	F
Temperatura máxima de devanado	155 °C
Clase de medición según la norma EN 60034-1	S1
Supervisión de la temperatura	Transferencia de calor del motor digital vía EnDat 2.2
Forma del motor según EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Posición de montaje	indistinto
Tipo de protección	IP21
Indicación sobre el tipo de protección	IP21 para el árbol del motor sin anillo obturador radial IP65 eje del motor con RWDR IP67 para la caja del motor, incluida la técnica de conexión
Precisión de concentricidad, coaxialidad, juego axial según DIN SPEC 42955	N
Calidad del equilibrio	G 2,5
Momento de pausa	< 1,0 % del momento de giro máximo
Vida útil del cojinete en condiciones nominales	20.000 h
Código de interfaz, salida motor	150A
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector híbrido
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M23x1
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	15
Grado de ensuciamiento	2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Resistencia a los impactos	Según EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Según EN 60068-2-29 15 g/11 ms según EN 60068-2-27
Homologación	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE de baja tensión según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Certificado entidad que lo expide	TÜV 968/FSP 2317.00/21 UL E342973
Tensión nominal de funcionamiento DC	680 V

Característica	Valor
Tipo de conmutación del devanado	Estrella interior
Número de pares de polos	5
Momento de giro en reposo	33 Nm
Momento de giro nominal	27,1 Nm
Pico del momento de giro	64 Nm
Velocidad de giro nominal	1.500 1/min
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	2.368 1/min
Revoluciones mecánicas máx.	10.000 1/min
Potencia nominal del motor	4.257 W
Corriente permanente de reposo	11,4 A
Corriente nominal del motor	9,5 A
Pico de corriente	24 A
Constante del motor	2,85 Nm/A
Constantes del momento de giro en reposo	3,3 Nm/A
Constante de tensión, fase/fase	199,4 mV/min
Resistencia del devanado fase-fase	0,935 Ohm
Inductancia del devanado fase-fase	14,6 mH
Devanado inductancia longitudinal Ld (fase)	7,2 mH
Devanado inductancia transversal Lq (fase)	7,3 mH
Constante de tiempo eléctrica	15,4 ms
Constante de tiempo térmica	45 min
Resistencia térmica	0,45 K/W
Brida de medición	450x450x30 acero
Momento de inercia de la masa global en la toma de fuerza	46,9 kgcm ²
Peso del producto	22.200 g
Esfuerzo axial admisible del eje	294 N
Esfuerzo radial admisible del eje	1.470 N
Transmisor de la posición del rotor	Safety Enc. absolut multi turn
Designación del fabricante del transmisor de posición del rotor	EQI 1331
Rotaciones absolutamente detectables del transmisor de posición del rotor	4.096
Transmisor de posición del rotor, interfaz	EnDat 22
Transmisor de posición del rotor, principio de medición	inductivo
Tensión de funcionamiento DC del transmisor de posición del rotor	5 V
Margen de tensión de funcionamiento DC del transmisor de posición del rotor	3,6 ... 14 V
Valores de posición por revolución del transmisor de posición del rotor	524.288
Resolución del transductor de la posición del rotor	19 Bit
Precisión del sistema de medición de ángulos del transmisor de posición del rotor	-65 ... 65 arcsec
Momento de retención del freno	45 Nm
Tensión de funcionamiento DC del freno	24 V
Consumo de corriente del freno	1,08 A
Consumo del freno	26 W
Tiempo de desconexión del freno	230 ms
Tiempo de cierre del freno	45 ms
Retardo de respuesta DC del freno	6 ms
Máximo régimen al ralentí del freno	10.000 1/min
Momento de inercia de la masa del freno	8,2 kgcm ²
Ciclos de conmutación, freno de inmovilización	5 millones de accionamientos en vacío (sin fricción!)
Safety Integrity Level (SIL), componente parcial	SIL 2, Encoder
Nivel de prestaciones (PL), componente parcial	Categoría 3, nivel de prestaciones d, Encoder
PFHd, componente parcial	15 x 10E-9, Encoder
Duración de utilización (Tm), componente parcial	20 años, transmisor de la posición del rotor
MTTF, componente parcial	190 años, transmisor de posición del rotor
Eficiencia energética	ENEFF (CN) / Class 1