


# unidad de indicación y control CDPX-X-E2-W-21-EX2

Número de artículo: 8155223

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	534 mm
Profundidad de montaje	17 mm
Alto	326 mm
Largo	43 mm
Intensidad máx. en panel frontal	26 mm
Reloj de tiempo real	sí
Protocolos PLC compatibles	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Desviación reloj de tiempo real	<100 ppm a 25 °C
Cantidad de colores	16 M
Display	con iluminación de fondo
Tipo de display	Color TFT
Característica de visualización	Touchscreen
Tamaño de visualización	21,5"
Batería de reserva	Batería de litio recargable
Resolución del display	1920 x 1080 píxeles
Consumo eléctrico	35 W
Homologación	c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-30 ... 80 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % sin condensación
Tipo de protección	IP67
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-20 ... 55 °C
Temperatura ambiente, a tener en cuenta:	para montaje vertical
Peso del producto	6.000 g
Interfaz USB	sí
Interfaz Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Tipo de fijación	Interfaz VESA
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Software de programación	Designer Studio
Datos CPU	2 GB RAM