



amortiguador DYSD-Q11-12-12-Y1F-L-Y10

Número de artículo: 8161526

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Carrera	12 mm
Amortiguación	autorregulable
Posición de montaje	indistinto
Detección de la posición	sin
Velocidad máx. del impacto	1 m/s
Tiempo de recuperación corto	0,2 s
Modo de funcionamiento	de simple efecto compresión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Carrera de amortiguación	12 mm
Fuerza máxima del impacto	1.000 N
Consumo máximo de energía por carrera	12 J
Consumo máximo de energía por hora	36.000 J
Energía residual máxima	0,05 J
Fuerza de reposición	28 N
Peso del producto	95 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Acero cincado
Material del vástago	Acero de aleación fina
Material de las tuercas	Acero cincado