

válvula de leva



VMEM-SC-M52-M-G18

Número de artículo: 555627

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	5/2 monoestable
Tipo de accionamiento	mecánico
Ancho	20 mm
Caudal nominal normal	500 l/min
Presión de funcionamiento	2,5 ... 10 bar
Construcción	Corredera
Tipo de reposición	muelle mecánico
Diámetro nominal	4 mm
Indicaciones para la utilización	No utilizar como tope mecánico
Tipo de control	prepiloto
Alimentación del aire de control	interno
Frecuencia máx. de conmutación	3 Hz
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fuerza de accionamiento	15,5 N
Fuerza máx. para el accionamiento	80 N
Peso del producto	170 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Conexión neumática 5	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Aleación forjable de aluminio anodizado