


bride de moteur EAMF-A-44C-60G/H-S1

N° de pièce: 1460105

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--------------------------------------|----------------|
| Position de montage | indifférent |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 300 g |
| Code d'interface, moteur | 60G 60H |
| Code d'interface, carter de couplage | 44C |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |