


# eje accionado por correa dentada ELGG-TB-...-35- -

Número de artículo: 571058

FESTO



Representación a modo de ejemplo

## Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Diámetro efectivo del piñón	18,46 mm
Carrera útil	50 ... 700 mm
Tamaño	35
Dilatación de la correa dentada	0,094 %
División de la correa dentada	2 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	Guía deslizante guía con rodamiento de bolas
Construcción	Eje lineal electromecánico con correa dentada
Tipo de motor	motor paso a paso Servomotor
Aceleración máxima	50 m/s <sup>2</sup>
Velocidad máxima	1 ... 3 m/s
Precisión de repetición	±0,1 mm
Factor de utilización	100 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Momento de superficie de 2º grado Iy	3,77E+03 mm <sup>4</sup>
Momento de superficie de 2º grado Iz	4,19E+03 mm <sup>4</sup>
Momento de impulsión máximo	0,46 Nm
Fuerza Fy máxima	50 N
Fuerza Fz máxima	50 N
Máx. resistencia de desplazamiento sin carga	10,8 N
Máx. fuerza de avance Fx	50 N
Par motor sin carga	0,1 Nm
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0,0026 kgcm <sup>2</sup>
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	0,85 kgcm <sup>2</sup>
Constante de avance	58 mm/U
Valor de referencia de movimientos	2.500 km
Masa adicional por 10 mm de carrera	0,31 g
Peso básico con carrera de 0 mm	1.870 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	49 g
Material del perfil	Aleación forjable de aluminio anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata del actuador	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de la polea de correa	Acero inoxidable de aleación fina
Material del carro	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material del elemento de fijación de la correa dentada	Bronce al berilio
Material de la correa dentada	Policloropreno con fibra de vidrio y recubrimiento de nilón