



vérin cartouche

EGZ-16-15

N° de pièce: 15041

FESTO

avec filetage sur toute la longueur du tube.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	15 mm
Diamètre de piston	16 mm
Amortissement	Pas d'amortissement
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Conception	Piston Tige de piston Tube de vérin
Détection de position	sans
Variantes	Tige de piston sur 1 côté
Pression de service	2 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	109 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	109 N
Mode de fixation	fileté avec contre-écrou au choix :
Raccord pneumatique	M5
Matériau couvercle	POM
Matériau joints	TPE-U(PU)
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau tige de piston	Acier fortement allié