



# capteur de proximité SME-1-S-24-B

N° de pièce: 150850

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	parallélépipédique
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Note sur la matière	Conforme RoHS
Grandeur mesurée	Position
Principe de mesure	Contact Reed magnétique
Température ambiante	-20 ... 70 °C
Répétitivité	0,2 mm
Sortie TOR	bipolaire à contact
Fonction d'élément de commutation	Normalement ouvert
Temps d'activation	≤ 0,5 ms
Fréquence de commutation max.	500 Hz
Courant de sortie max.	1 A
Pouvoir de coupure CA max.	27 VA
Pouvoir de coupure CC max.	27 W
Résistance aux courts-circuits	non
Résistance aux surcharges	non disponible
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Protection contre les inversions de polarité	non
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur mâle
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M8x1, codage A selon EN 61076-2-104
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	3
Sens de départ du raccord	dans l'axe
Mode de fixation	avec accessoires
Position de montage	indifférent
Poids du produit	45 g
Couleur boîtier	noir
Matériau corps	Résine époxy PET Acier Acier zingué Zinc moulé sous pression
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Degré de protection	IP67
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L