

kit parallèle EAMM-U-110-D60-62B-120

N° de pièce: 1536988

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	110
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	799 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,3 Nm
Couple transmissible	25 Nm
Poids du produit	5.230 g
Note sur la matière	Conforme RoHS