


arrastrador DARD-L1-63-S

Número de artículo: 8001414

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50/63
Desviación radial +/-	2 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Carga máxima de larga duración permitida en el sentido de la fuerza +/-	2.500 N
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del perno	Acero de aleación fina
Material de la horquilla	Acero de aleación fina
Material de la pieza deslizante	latón
Material de bloqueo	Acero de muelles