

módulo de manipulación EHMZ-EGC-120-BS-KF- -

Número de artículo: 8004624

FESTO



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Carrera útil	200 ... 1.000 mm
Diámetro del husillo	25 mm
Paso del husillo	10 ... 25 mm/U
Posición de montaje	vertical
Construcción	Módulo lineal electromecánico con husillo
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Aceleración máxima	15 m/s ²
Velocidad máxima	0,6 ... 1,5 m/s
Precisión de repetición	±0,02 mm
Factor de utilización	100 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	5 ... 45 °C
Máx. fuerza de avance F _x	1.300 N
Constante de avance	10 ... 25 mm/U
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS