

bobina magnética

VACF-B-B2-1

Número de artículo: 8030802

FESTO

Patrón de conexiones forma B, estándar industrial, 24 V DC.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Corresponde a la norma	IEC 61010-1
Factor de utilización	100 %
Clase de aislamiento	H
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 3,3 W
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Clasificación marítima	véase el certificado
Certificado entidad que lo expide	DNVGL-TAA000011J
Limitación de la temperatura ambiente y la temperatura de medios	-20 - 50 °C
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 ... 50 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso del producto	56,5 g
Conexión eléctrica	Esquema de conexiones forma B según EN 175301-803 según estándar industrial (11 mm)
Tipo de fijación	con tuerca moleteada
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA Acero
Material de la bobina magnética	cobre Acero Termoplástico
Material del bobinado	cobre