

servomoteur EMMS-AS-55-M-LS-RRB-S1

N° de pièce: 1569801

FESTO

Sans réducteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Température ambiante	-10 ... 40 °C
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Conforme à la norme	IEC 60034
Classe d'isolement	F
Classe de fonctionnement selon EN 60034-1	S1
Surveillance de la température	Résistance CTP
Degré de protection	IP65
Connectique électrique	Connecteur mâle
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Tension de service nominale CC	360 V
Tension DC nominale	360 V
Type de capteur de bobine	En étoile interne
Nombre de paires de pôles	4
Couple à l'arrêt	0,97 Nm
Couple nominal	0,67 Nm
Couple de crête	2,7 Nm
Vitesse de rotation nominale	6.600 1/min
Vitesse de rotation max.	7.330 1/min
Puissance nominale du moteur	461 W
Courant nominal moteur	1,19 A
Courant de crête	5 A
Constante de moteur	0,558 Nm/A
Tension constante, phase-phase	34,73 mVmin
Résistance de la bobine phase-phase	14,7 Ohm
Inductance de la bobine phase-phase	13,8 mH
Moment d'inertie total de la prise de force	0,24 kgcm ²
Poids du produit	1.620 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	75 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	150 N
Codeur de position de rotor	Résolveur
Interface du capteur de position du rotor	SIN/COS signal analogique
Principe de mesure du capteur de position du rotor	inductif
Couple de maintien frein	0,8 Nm
Tension de service DC frein	24 V
Puissance absorbée frein	10 W
Moment d'inertie du frein	0,02 kgcm ²
Cycles de commutation, frein de maintien	10 millions de cycles à vide (sans travail de friction)
MTTF, sous-composant	80 ans, capteur de position du rotor 11416 ans, frein de maintien
MTTFd, sous-composant	160 ans, capteur de position du rotor