


# cable de conexión

## NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1

Número de artículo: 8047681

FESTO



### Hoja de datos

Característica	Valor
Identificación del cable	Sin portaetiquetas
Frecuencia de conexión	50
Peso del producto	18 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Patrón de conexiones ZC, tornillo métrico
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	2
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M2
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 2, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Esquema de conexiones ZB, tornillo autorroscante
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	2
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación	en electroválvula con tornillo autocortante
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Resistencia a la tensión de choque	2,4 kV
Polos inconfundibles	Bipolar
Conexión de conducto de protección	no existente
Longitud del cable	0,2 m
Característica de la línea	Suitable for energy chains
Condiciones de control línea	Condiciones de prueba sobre demanda
Radio de flexión, tendido móvil de cable	≥ 29 mm
Diámetro del cable	2,9 mm
Tolerancia del diámetro de cable	± 0,1 mm
Estructura del cable	2x0,14
Diámetro nominal del conducto	0,14 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP65
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Color de la cubierta del cable	Gris
Material de la carcasa	TPE-U(PU)
Color del cuerpo	Negro
Material de los tornillos	Acero inoxidable
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre estañada
Material de la cubierta aislante	PP