

# acoplamiento tipo zócalo NPHS-D6-P-G14

Número de artículo: 8059267

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| Diámetro nominal   | 7,8 mm                                       |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 10 bar                             |
| Caudal nominal normal                                      | 1.916 l/min                                  |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando  | Opción de funcionamiento con lubricación     |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                 |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura ambiente                                       | -10 ... 60 °C                                |
| Par de apriete nominal                                     | 11 Nm  |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 10 %                                       |
| Peso del producto  | 95 g   |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior G1/4                          |
| Indicación sobre el material                               | Conforme con RoHS                            |