


acoplamiento tipo zócalo NPHS-D6-P-BC9

Número de artículo: 8059274

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	7 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Caudal nominal normal	1.448 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	95 g
Conexión neumática 1	para boquilla con diámetro interior de 9 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS