

servomoteur EMMS-AS-190-M-HS-AS

N° de pièce: 1584934

Produit de fin de série

Sans réducteur.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Température ambiante	-10 ... 40 °C
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Conforme à la norme	IEC 60034
Classe d'isolement	F
Classe de fonctionnement selon EN 60034-1	S1
Surveillance de la température	Résistance CTP
Degré de protection	IP65
Connectique électrique	Connecteur mâle
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Tension de service nominale CC	565 V
Tension DC nominale	565 V
Type de capteur de bobine	En étoile interne
Nombre de paires de pôles	6
Couple à l'arrêt	38,77 Nm
Couple nominal	22,63 Nm
Couple de crête	120 Nm
Vitesse de rotation nominale	2.900 1/min
Vitesse de rotation max.	4.060 1/min
Puissance nominale du moteur	6.880 W
Courant nominal moteur	14,24 A
Courant de crête	88,2 A
Constante de moteur	1,589 Nm/A
Tension constante, phase-phase	98,6 mVmin
Résistance de la bobine phase-phase	0,265 Ohm
Inductance de la bobine phase-phase	3,38 mH
Moment d'inertie total de la prise de force	76,8 kgcm ²
Poids du produit	26.860 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	250 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	1.080 N
Codeur de position de rotor	Codeur mono-tour absolu
Interface du capteur de position du rotor	EnDat 22
Principe de mesure du capteur de position du rotor	inductif

Caractéristique	Valeur
Déclenchement de l'encodeur de position du rotor	18 Bit
MTTF, sous-composant	76 ans, capteur de position du rotor
MTTFd, sous-composant	152 ans, capteur de position du rotor
Efficacité énergétique	ENEFF (CN) / Class 2