



manocontact PEV-1/4-A-SW27

N° de pièce: 159259

FESTO

ouvre ou ferme un circuit électrique lorsqu'une certaine valeur de pression est atteinte. Point de commutation de la pression réglable.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Grandeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Convertisseur pneumo-électrique
Plage de mesure de pression	1 ... 10 bar
Pression de service	1 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température du fluide	-20 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 100 °C
Fonction d'élément de commutation	Inverseur
Fréquence de commutation max.	3 Hz
Tension CA max. de sortie TOR	250 V
Tension CC max. de sortie TOR	250 V
Courant de sortie max.	4.000 mA
Plage de tension de service CC	12 ... 250 V
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur mâle
Mode de fixation	vissable
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G1/4
Poids du produit	138 g
Matériau corps	Acier zingué
Matériau diaphragme	NBR
Plage de réglage seuils	1 ... 10 bar
Degré de protection	IP65
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L