



électrodistributeur JMN1DH-5/2-D-3-C

N° de pièce: 159715

FESTO

selon ISO 5599/1, avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles.
Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, bistable, dominant
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	65 mm
Débit nominal normal	4.500 l/min
Pression de service MPa	0,2 ... 1 MPa
Pression de service	2 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Classification maritime	Voir certificat
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	14,5 mm
Dimension modulaire	71 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	ISO 5599-1
Commande manuelle auxiliaire	avec accessoires, bistable Monostable
Code ISO	369
Type de commande	piloté
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	irréversible
Chevauchement	recouvrement positif
Temps de commutation Inversion	24 ms
Temps de commutation Inversion (dominant)	21 ms
Impulsion de test positif max. avec signal 0	3.700 µs
Impulsion de test négatif max. avec signal 1	4.600 µs
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Résistance aux vibrations	Contrôle d'utilisation mobile avec niveau de sévérité 1 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Niveau de pression sonore	85 dB(A)
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	1.090 g
Connexion électrique	Via bobine N1, à commander séparément
Mode de fixation	sur embase Avec trou traversant et vis
Raccord d'échappement de pilotage 82	M5

Caractéristique	Valeur
Raccord d'échappement de pilotage 84	M5
Raccord pneumatique 1	Embase de taille 3 selon ISO 5599-1
Raccord pneumatique 2	Embase de taille 3 selon ISO 5599-1
Raccord pneumatique 3	Embase de taille 3 selon ISO 5599-1
Raccord pneumatique 4	Embase de taille 3 selon ISO 5599-1
Raccord pneumatique 5	Embase de taille 3 selon ISO 5599-1
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	HNBR NBR
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression