


Vérin normalisé CRDSNU-25- -P-A


N° de pièce: 160883

FESTO

inoxydable, selon DIN ISO 6432, pour détection sans contact, en version Combi avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course.



Exemple de représentation



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	10 ... 500 mm
Diamètre de piston	25 mm
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	ISO 6432
Conception	Piston Tige de piston
Détection de position	pour capteurs de proximité
Pression de service	1 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé filtré
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Energie d'impact en fin de course	0,3 J
Force théorique sous 6 bar, au recul	247 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	295 N
Poids supplémentaire par 10 mm de course	10 g
Poids de base à 0 mm de course	450 g
Mode de fixation	avec accessoires au choix : fileté
Raccord pneumatique	G1/8
Information matière couvercle	Acier fortement allié inoxydable
Information matière joints	TPE-U(PU)
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matière tige de piston	Acier fortement allié inoxydable