



# électrodistributeur MVH-5/3G-1/4-B-VI-X

N° de pièce: 164571

FESTO

avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Fonction de distributeur                      | 5/3, fermé   |
| Mode d'actionnement                           | électrique   |
| Débit nominal normal                          | 1.600 l/min  |
| Pression de service                           | 3 ... 10 bar   |
| Conception                                    | Piston tiroir  |
| Type de rappel                                | Ressort mécanique  |
| Diamètre nominal                              | 10 mm  |
| Fonction d'échappement                        | réglable   |
| Principe d'étanchéité                         | mou (joint)  |
| Type de commande                              | piloté   |
| Sens d'écoulement                             | irréversible   |
| Valeur b                                      | 0,38   |
| Valeur C                                      | 6,35 l/sbar  |
| Temps de commutation Arrêt                    | 36 ms  |
| Temps de commutation Marche                   | 27 ms  |
| Caractéristiques de bobine                    | 24 V DC : 2,5 W  |
| Variations de tension admissibles             | +/- 10 %   |
| Fluide de service                             | Air comprimé filtré, avec un degré de filtration de 40 µm, lubrifié ou non lubrifié      |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Température du fluide                         | -5 ... 50 °C   |
| Température ambiante                          | -5 ... 50 °C   |
| Mode de fixation                              | à trou débouchant  |
| Raccord pneumatique 1                         | Embase<br>G1/4   |
| Raccord pneumatique 2                         | G1/4   |
| Raccord pneumatique 3                         | Embase<br>G1/4   |
| Raccord pneumatique 4                         | G1/4   |
| Raccord pneumatique 5                         | Embase   |
| Note sur la matière                           | Contenant de substances de silicone  |