



cable de conexión

NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Número de artículo: 8086524

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Protocolo	RS232
Identificación del cable	con accesorios
Posición de montaje	indistinto
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	redondo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	3
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Bloqueo mediante perno roscado
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 2, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Sub-D
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	9
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	8
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación	2 tornillos 4-40 UNC
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 24 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Resistencia a la tensión de choque	1,5 kV
Blindaje	sí
Longitud del cable	2,5 m
Característica de la línea	Suitable for energy chains
Condiciones de control línea	Condiciones de prueba sobre demanda
Radio de flexión, tendido fijo de cable	≥ 24 mm
Radio de flexión, tendido móvil de cable	≥ 47 mm
Diámetro del cable	4,6 mm
Tolerancia del diámetro de cable	± 0,1 mm
Estructura del cable	3x0,34
Diámetro nominal del conducto	0,34 mm ²
Tipo de protección	IP67
Indicación sobre el tipo de protección	IP20 para conector Sub-D Estando montado
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	0 ... 50 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	2
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Color de la cubierta del cable	Negro