

válvula de bola

VZBE-3/4-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15

Número de artículo: 8089058

FESTO

Festo es el distribuidor de este producto, no el fabricante.



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Válvula de bola de dos vías con palanca manual
Tipo de accionamiento	mecánico
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	indistinto
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión de las válvulas de proceso	Extremo soldado según ASME B16.11
Indicación de la posición de conmutación	Sentido de ranura = sentido de paso
Características del taladro para la brida	F03 F04
Diámetro interior	20 mm
Diámetro nominal DN	20
Función de las válvulas	2/2
Sentido del flujo	reversible
Presión nominal de válvulas de proceso	63
Momento de arranque con diferencia de presión nominal válvulas de proceso PN	9 Nm
Basado en la norma	ASME B16.11 ISO 5211
Fluido	Vapor Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gases inertes agua Líquidos neutros
Temperatura del medio	-20 ... 200 °C
Caudal Kv	59 m ³ /h
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Material de la carcasa	Fundición de acero
Número del material cuerpo	1.4408/CF8M
Material de la junta del asiento	PTFE, modificado
Material de las juntas	FPM PTFE
Material de la bola	Fundición de acero
Número del material bola	1.4408/CF8M
Material del eje	Acero inoxidable de aleación fina
Número del material árbol	1.4401
Peso del producto	700 g
Homologación	CRN
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto