


bobina magnética

VACC-S18-120-K4-27-EX4ME

Número de artículo: 8109393

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	eléctrico
Posición de montaje	indistinto
Indicación de la posición de conmutación	no
Factor de utilización	100 %
Clase de aislamiento	H
Valores característicos de las bobinas	60 V DC: 12 W
Fluctuación de tensión permisible	-15 % / +10 %
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX)
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa EX del Reino Unido
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Certificado entidad que lo expide	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X
Categoría ATEX para gas	II 2G
Categoría ATEX para polvo	II 2D
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex eb mb IIC T4 Gb
Tipo de protección contra explosión por polvo	Ex tb IIIC T120°C Db
Temperatura ambiente con riesgo de explosión	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP66
Peso del producto	580 g
Conexión eléctrica	Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS