

unité de guidage EAGF-V2-KF-100-100

N° de pièce: 1725850

FESTO

pour vérin électrique ESBF.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	100
Course	100 mm
Jeu axial	0 µm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Guidage
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force max. Fy	2.300 N
Force max. Fy statique	3.120 N
Force max. Fz	2.300 N
Force max. Fz statique	3.120 N
Moment max. Mx	198 Nm
Moment max. Mx statique	268 Nm
Moment max. My	197 Nm
Moment max. My statique	267 Nm
Moment max. Mz	197 Nm
Moment max. Mz statique	267 Nm
Force de déplacement	40 N
Masse en mouvement	6.892 g
Poids du produit	14.023 g
Centre de gravité de la masse déplacée pour 0 mm de course	47 mm
Centre de gravité additionnel de la masse déplacée pour 10 mm de course	3,6 mm
Mode de fixation	tarauté
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau élément de guidage	Acier traité
Matériau corps	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau plaque étrier	Acier