


flasque orientable SNCL-100

N° de pièce: 174409

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	100
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Poids du produit	606 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Aluminium moulé sous pression
Matériau palier	Plastique
Matériau vis	Acier zingué