

# Vérin cylindrique DSAG-20- -PPV-S6

N° de pièce: 176342

FESTO

Culasse arrière avec axe fileté, avec joints résistant à une température maximale de 120 °C.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo Corée



Exemple de  
représentation



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Course  | 1 ... 320 mm   |
| Diamètre de piston                            | 20 mm  |
| Amortissement                                 | PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés                                  |
| Pression de service                           | 1 ... 10 bar   |
| Mode de fonctionnement                        | à double effet   |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 2  |
| Température ambiante                          | -20 ... 120 °C   |
| Longueur d'amortissement                      | 17 mm  |
| Force théorique sous 6 bar, au recul          | 158,3 N  |
| Force théorique sous 6 bar, à l'avance        | 188,5 N  |
| Masse en mouvement à 0 mm de course           | 79 g   |
| Poids supplémentaire par 10 mm de course      | 7,2 g  |
| Poids de base à 0 mm de course                | 138 g  |
| Masse supplémentaire par 10 mm de course      | 3,9 g  |
| Raccord pneumatique                           | M20x1,5  |
| Information matière couvercle                 | Alliage d'aluminium  |
| Information matière joints                    | FPM  |
| Information matière corps                     | Acier fortement allié inoxydable   |
| Information matière tige de piston            | Acier fortement allié inoxydable   |