


Vérin cylindrique ESAZB-20- -P-A

N° de pièce: 183197

FESTO

avec culasse avant pour montage direct, culasse arrière avec raccord d'air axial à l'axe du vérin.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo Corée



Exemple de
représentation

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	1 ... 150 mm
Diamètre de piston	20 mm
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Pression de service	2 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à simple effet en traction
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	135,5 N
Masse en mouvement à 0 mm de course	70 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	7,2 g
Poids de base à 0 mm de course	148 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	3,9 g
Raccord pneumatique	G1/8
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium
Information matière joints	NBR TPE-U(PU)
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matière tige de piston	Acier fortement allié inoxydable