


Sensor de caudal

SFAM-62-3000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD

Número de artículo: 8187362



Hoja de datos

Característica	Valor
Certificación	RCM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Sentido de flujo	Unidireccional De izquierda a derecha
Valor inicial del margen de medición de la presión	0 MPa 0 bar 0 psi
Valor final del margen de medición de la presión	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Valor inicial del margen de medición del caudal	30 l/min
Valor final del margen de medición del caudal	3000 l/min
Margen de medición de la temperatura, valor inicial	0 °C
Margen de medición de la temperatura, valor final	50 °C
Presión de funcionamiento	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Presión de sobrecarga	2 MPa 20 bar 290 psi
Medio de funcionamiento	Argón Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Dióxido de carbono Nitrógeno
Temperatura del medio	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C

Característica	Valor
Temperatura nominal	23 °C
Exactitud del valor de presión en ± %FS	1.5 %FS
Precisión del valor del caudal	± (3 % del valor medio + 0,3 % FS)
Precisión de temperatura en ± °C	5 °C
Precisión de repetición del valor de presión en ± %FS	0.3 %FS
Precisión de repetición del punto cero en ± %FS	0.2 %FS
Margen de precisión de repetición en ± %FS	0.8 %FS
Coefficiente de temperatura en ± %FS/K	0.05 %FS/K
Margen del coeficiente de temperatura en ± %FS/K	Típ. 0,1%FS/K
Influencia de la presión, margen en ± %FS/bar	0.5 %FS/b.
Valor inicial de la curva característica del caudal	0 l/min
Valor final de la curva característica de caudal	3000 l/min
Curva característica de la temperatura, valor inicial	0 °C
Curva característica de temperatura, valor final	100 °C
Valor inicial de la curva característica de salida	0 V 4 mA
Valor final de la curva característica de salida	10 V 20 mA
Resistencia de carga máx. en salida de corriente	500 Ohm
Resistencia de carga mín. en salida de tensión	20 kOhm
Resistencia a cortocircuitos	sí
Resistencia a sobrecargas	Presente
Protocolo	IO-Link®
IO-Link®, ID de revisión	V1.1
IO-Link®, perfil del dispositivo	Actualización de firmware Function Locator Function Product URI Función Detección de cantidad Identificación y diagnóstico Smart Sensor - SSP 4.1.3
IO-Link®, velocidad de transmisión	COM3
IO-Link®, compatibilidad con SIO-Mode	Sí
IO-Link®, tipo de puerto	Class A
IO-Link®, longitud de datos de proceso salida	0 bit
IO-Link®, longitud de datos de proceso entrada	96 bit
IO-Link®, contenido de los datos de proceso IN	Estado operativo actual 4 bit Control de la caída de presión con caudal máximo 1 bit SSC Control de la caída de presión con caudal medio 1 bit SSC Control de la estabilidad de la presión en el estado operativo activo 1 bit SSC Control de la estabilidad de la presión en el estado operativo pasivo 1 bit SSC Control del caudal medio 1 bit SSC Registro de referencia inutilizable 1 bit Control del caudal máximo 1 bit SSC Control temporal del estado operativo activo-estático 1 bit SSC
IO-Link®, contenido de datos de servicio IN	Valor medido de volumen/masa 32 bit Valor de medición de la energía neumática 32 bits Valor de medición de la potencia neumática 32 bits
IO-Link®, duración mínima de ciclo	1.5 ms
IO-Link®, memoria de datos necesaria	1 kB
Margen de tensiones de servicio DC	18 V...30 V
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	5
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Fijación por tornillo

Característica	Valor
Longitud máx. del cable	20 m con funcionamiento IO-Link 30 m
Tipo de fijación	En unidad de mantenimiento
Posición de montaje	Cualquiera
Conexión neumática	Módulo de la batería
Peso del producto	600 g
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio Reforzado con PA
Tipo de indicación	LCD retroiluminada de varios colores
Grado de protección	IP65
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L