

unité de conditionnement FRC-1/4-D-MINI-KC-A

N° de pièce: 185818


Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

comprenant un distributeur de mise en circuit manuel, un filtre-manodétendeur, un module de dérivation, un pressostat sans connecteur et un lubrificateur, avec équerres de fixation.

Avec purgeur de condensats automatique et cuve métallique de protection.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Mini
Série	D
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	automatique
Conception	Module de dérivation Manocontact Distributeur de mise en circuit Filtre-détendeur avec manomètre Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de condensat	22 cm ³
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	1,5 ... 12 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 12 bar
Hystérésis de pression max.	0,2 bar
Débit nominal normal	870 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [:-:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	1.400 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Matériau corps	Zinc moulé sous pression
Matériau cuve	PC