


Generador de vacío

OPVN-23-L2-PG14-G34-UA

Número de artículo: 8199146

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	2.3 mm
Patrón uniforme	60 mm
Ejecución del silenciador	Abierto
Posición de montaje	Cualquiera
Característica del eyector	Gran caudal de aspiración
Función integrada	Silenciador abierto
Forma constructiva	Generador de vacío de 2 etapas
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máx.	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Presión de funcionamiento para vacío máximo	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Vacío máximo	81 %
Presión nominal de funcionamiento	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Caudal de aspiración máximo contra atmósfera	475 l/min
Tiempo de alimentación de aire a presión de funcionamiento nominal	0.13 s
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura del medio	0 °C...60 °C
Sugerencia para la limpieza	Lejía jabonosa (excepto silenciadores)
Nivel de ruido para presión nominal de funcionamiento	68 dB(A)
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	880 g

Característica	Valor
Tipo de fijación	Montaje directo mediante taladro pasante Con escuadra de fijación
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 3	Silenciador abierto
Conexión de vacío	G3/4
Material de la rosca de conexión	POM
Material de las juntas	NBR
Material de la tobera interior	Reforzado con poliamida
Material del cuerpo	POM
Material del silenciador	Reforzado con PA Espuma de PU
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Material del eyector	Reforzado con poliamida