


# Electroválvula VZWD-B-L-M22C-M-N14-15-V-36-3A-A1-80-R1

FESTO

Número de artículo: 8214435



## Hoja de datos

| Característica                         | Valor   |
|--|---|
| Forma constructiva                     | Válvula de asiento de accionamiento directo   |
| Tipo de accionamiento                  | Eléctrico   |
| Principio de sellado                   | Blando  |
| Posición de montaje                    | Cualquiera  |
| Tipo de fijación                       | Instalación en la tubería   |
| Conexión de las válvulas de proceso    | 1/4 NPT   |
| Conexión eléctrica                     | Forma A<br>Conector<br>Según EN 175301-803<br>Forma rectangular   |
| Diámetro nominal                       | 1.5 mm  |
| Función de la válvula                  | 2/2 cerrada monoestable   |
| Accionamiento manual auxiliar          | Ninguna   |
| Sentido de flujo                       | No reversible   |
| Medio                                  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes<br>Aceite mineral<br>Agua<br>Líquidos neutros<br>Más fluidos de trabajo bajo demanda |
| Diferencia de presión                  | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi   |
| Valores característicos de las bobinas | 220/230 V AC: 50/60 Hz, potencia de conexión 40,0 VA, potencia de mantenimiento 30,0 VA   |
| Clase de aislamiento                   | H   |
| Fluctuaciones de tensión admisibles    | +15 % / -10 %   |
| Tiempo de conexión                     | 100%  |
| Tipo de reposición                     | Muelle mecánico   |

| <b>Característica</b>                              | <b>Valor</b>   |
|--|--|
| Tipo de control                                    | Directo  |
| Presión del fluido                                 | 0 MPa...8 MPa  |
| Presión del medio                                  | 0 bar...80 bar<br>0 psi...1160 psi   |
| Viscosidad máx.                                    | 25 mm <sup>2</sup> /s  |
| Temperatura del medio                              | -10 °C...140 °C  |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...80 °C   |
| Caudal Kv  | 0.07 m <sup>3</sup> /h   |
| Tiempo de conmutación ON                           | 8 ms   |
| Tiempo de conmutación OFF                          | 25 ms  |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS  |
| Material del cuerpo                                | Acero inoxidable de alta aleación  |
| Código de material del cuerpo                      | 1.4305   |
| Material de las juntas                             | FPM  |
| Peso del producto                                  | 440 g  |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)   | Según Directiva de máquinas CEM de la UE<br>Según la Directiva de baja tensión de la UE<br>Según la Directiva RoHS de la UE                            |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa del Reino Unido sobre CEM<br>Según la normativa RoHS del Reino Unido<br>Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico |
| Grado de protección                                | IP65   |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 3 - riesgo de corrosión alto   |