


capteur-butée SDK-4-PK-3

N° de pièce: 10033

FESTO

avec commande à bille



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal	16 l/min
Pression de service	0 ... 8 bar
Conception	Siège de bille
Type de rappel	Ressort mécanique
Diamètre nominal	0,6 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	irréversible
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 80 °C
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Poussée	17 N
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Raccord pneumatique 3	non canalisé