



capteur de proximité SIES-QB-PS-K-L

N° de pièce: 150488
Produit de fin de série

FESTO

inductif, forme spéciale.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Agrément	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Distance de détection nominale	2 mm
Distance de détection fiable	1,6 mm
Facteurs de réduction	Aluminium = 0,45 Inox St 18/8 = 0,8 Cuivre = 0,35 Laiton = 0,5 Acier St 37 = 1,0
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Répétitivité	0,1 mm
Sortie TOR	PNP
Fonction d'élément de commutation	Normalement ouvert
Fréquence de commutation max.	1.200 Hz
Fréquence de commutation max. CC	1.200 Hz
Courant de sortie maximal en fonction de la température	200 mA à une température ≤ 50 °C 150 mA à une température ≤ 85 °C
Chute de tension	3,2 V
Résistance aux courts-circuits	cyclique
Plage de tension de service CC	10 ... 30 V
Ondulation résiduelle	10 %
Courant à vide	≤ 30 mA
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Connexion électrique	Câble M8x1
Longueur de câble	2,5 m
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Taille	12x26x40 mm
Mode de fixation	à trou débouchant
Type de montage	coulé
Poids du produit	170 g
Matériau corps	renforcé PBT
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Degré de protection	IP67
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L