



# capteur de proximité SMEO-1-LED-24-K5-B

N° de pièce: 151672

FESTO

à contact Reed et diode électro-luminescente, sans fixation.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	parallélépipédique
Agrément	RCM Mark
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Note sur la matière	Conforme RoHS
Grandeur mesurée	Position
Principe de mesure	Contact Reed magnétique
Température ambiante	-20 ... 70 °C
Répétitivité	0,2 mm
Sortie TOR	bipolaire à contact
Fonction d'élément de commutation	Normalement ouvert
Temps d'activation	≤ 0,5 ms
Fréquence de commutation max.	500 Hz
Courant de sortie max.	1 A
Pouvoir de coupure CA max.	27 VA
Pouvoir de coupure CC max.	27 W
Résistance aux courts-circuits	non
Résistance aux surcharges	non disponible
Plage de tension de service CA	12 ... 27 V
Plage de tension de service CC	12 ... 27 V
Protection contre les inversions de polarité	non
Connexion électrique 1, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	3
Sens de départ du raccord	dans l'axe
Longueur de câble	5 m
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Mode de fixation	avec accessoires
Position de montage	indifférent
Poids du produit	130 g
Couleur boîtier	noir
Matériau corps	Résine époxy renforcé PET Acier
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Degré de protection	IP67
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L