

# Vérin normalisé



## DNG-250- -PPV-A-S2

N° de pièce: 151893  
Produit de fin de série

FESTO

selon ISO 15552, NF E 49 003.1 et UNI 10 290, pour détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Exemple de représentation

## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Course  | 1 ... 2.000 mm   |
| Diamètre de piston                            | 250 mm   |
| Filetage de tige de piston                    | M42x2  |
| Amortissement                                 | PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés                                  |
| Position de montage                           | indifférent  |
| Conforme à la norme                           | ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)      |
| Extrémité de tige de piston                   | Filetage   |
| Conception                                    | Piston<br>Tige de piston   |
| Détection de position                         | pour capteurs de proximité   |
| Variantes                                     | Tige traversante   |
| Pression de service                           | 0,6 ... 10 bar   |
| Mode de fonctionnement                        | à double effet   |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 2  |
| Température ambiante                          | -20 ... 80 °C  |
| Agrément                                      | Germanischer Lloyd   |
| Longueur d'amortissement                      | 60 mm  |
| Force théorique sous 6 bar, au recul          | 28.270 N   |
| Force théorique sous 6 bar, à l'avance        | 28.270 N   |
| Mode de fixation                              | avec accessoires   |
| Raccord pneumatique                           | G1   |
| Information matière couvercle                 | Fonte d'aluminium  |
| Information matière joints                    | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Information matière tige de piston            | Acier fortement allié  |
| Information matière profilé de vérin          | Acier fortement allié  |