

servomoteur EMMS-AS-70-M-HS-RR

N° de pièce: 1550980

FESTO

Sans réducteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Température ambiante	-40 ... 40 °C
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Conforme à la norme	IEC 60034
Classe d'isolement	F
Classe de fonctionnement selon EN 60034-1	S1
Surveillance de la température	Résistance CTP
Degré de protection	IP54
Connectique électrique	Connecteur mâle
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Tension de service nominale CC	565 V
Tension DC nominale	565 V
Type de capteur de bobine	En étoile interne
Nombre de paires de pôles	4
Couple à l'arrêt	2,53 Nm
Couple nominal	2,26 Nm
Couple de crête	8,55 Nm
Vitesse de rotation nominale	4.400 1/min
Vitesse de rotation max.	4.960 1/min
Puissance nominale du moteur	1.044 W
Courant nominal moteur	1,7 A
Courant de crête	7,4 A
Constante de moteur	1,333 Nm/A
Tension constante, phase-phase	80,49 mVmin
Résistance de la bobine phase-phase	16,294 Ohm
Inductance de la bobine phase-phase	30,834 mH
Moment d'inertie total de la prise de force	0,62 kgcm ²
Poids du produit	2.790 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	75 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	200 N
Codeur de position de rotor	Résolveur
Interface du capteur de position du rotor	SIN/COS signal analogique
Principe de mesure du capteur de position du rotor	inductif
MTTF, sous-composant	80 ans, capteur de position du rotor
MTTFd, sous-composant	160 ans, capteur de position du rotor