


venturi VAD-M5

N° de pièce: 19293

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal de la buse de Laval	0,5 mm
Position de montage	indifférent
Caractéristique de l'éjecteur	Niveau de vide élevé
Conception	Forme en T
Pression de service MPa	0,15 ... 1 MPa
Pression de service	1,5 ... 10 bar 21,75 ... 145 psi
Vide max.	80 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 3	M5
Raccord de vide	M5
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression