



venturi

VN-05-N-I3-PQ2-VT2

N° de pièce: 193637

FESTO

Inline, débit volumique d'aspiration élevé, largeur 14 mm, avec connecteur et union mâle.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal de la buse de Laval	0,45 mm
Dimension modulaire	13 mm
Position de montage	indifférent
Caractéristique de l'éjecteur	Débit volumique d'aspiration élevé Inline
Conception	Forme droite
Pression de service pour débit d'aspiration max.	6 bar
Pression de service	1 ... 8 bar
Pression de service nominale	6 bar
Débit d'aspiration max. contre l'atmosphère	12 l/min
Temps de mise sous pression à une pression de service nominale	1,57 s
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 ... 60 °C
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	12 g
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 3	non canalisé
Raccord de vide	Union mâle QS-6
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau buse réceptrice	POM
Matériau corps	renforcé POM
Matériau buse émettrice	Alliage d'aluminium
Matériau raccord à vis	Laiton nickelé