


servomoteur EMME-AS-80-S-HS-ASB

N° de pièce: 2093138

Produit de fin de série

Sans réducteur, avec frein.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Température ambiante	-10 ... 40 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Conforme à la norme	IEC 60034
Classe d'isolement	F
Classe de fonctionnement selon EN 60034-1	S1
Degré de protection	IP21
Connectique électrique	Connecteur mâle
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Tension de service nominale CC	565 V
Tension DC nominale	565 V
Type de capteur de bobine	En étoile interne
Nombre de paires de pôles	3
Couple à l'arrêt	2,8 Nm
Couple nominal	2,3 Nm
Couple de crête	11,2 Nm
Vitesse de rotation nominale	3.000 1/min
Vitesse de rotation max.	4.192 1/min
Puissance nominale du moteur	720 W
Courant d'arrêt permanent	1,8 A
Courant nominal moteur	1,6 A
Courant de crête	7,2 A
Constante de moteur	1,438 Nm/A
Tension constante, phase-phase	95,3 mVmin
Résistance de la bobine phase-phase	14,2 Ohm
Inductance de la bobine phase-phase	30 mH
Moment d'inertie total de la prise de force	1,68 kgcm ²
Poids du produit	3.700 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	70 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	350 N
Codeur de position de rotor	Codeur mono-tour absolu
Interface du capteur de position du rotor	HIPERFACE®
Principe de mesure du capteur de position du rotor	Capacitif

Caractéristique	Valeur
Capteur de position du rotor, périodes sinusoïdales/cosinoïdales par tour	16
Capteur de position du rotor, résolution typique	12 Bit
Capteur de position du rotor, précision angulaire typique	20 arcmin
Couple de maintien frein	4,5 Nm
Tension de service DC frein	24 V
Puissance absorbée frein	12 W
Moment d'inertie du frein	0,222 kgcm ²
Cycles de commutation, frein de maintien	5 millions de cycles (sans travail de friction)
MTTF, sous-composant	797 ans, frein de maintien
MTTFd, sous-composant	340 ans, capteur de position du rotor
Efficacité énergétique	ENEFF (CN) / Class 2